



## Aku multimateriálová řezačka, Typ: M12FCOT-0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

FUEL akumulátorová řezačka na různé materiály s 76 mm listem pro hloubku řezu 16,3 mm.

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru a nabíječky.** 1 × diamantový list na dlaždice, 1 × TK brusný list, 1 × kovový obrázcí kotoučový nůž, 1 × nastavitelné odsávání prachu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073814.

Vhodný dělicí kotouč najdete pod č. 563050, vel. 75.

### Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce	M12FCOT-0
Hmotnost	1 kg
Ø otvoru pilového listu	10 mm

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální vibrace dle EN	2,9 m/s <sup>2</sup>
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální hloubka řezu	16,3 mm
Maximální Ø kotouče	76 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Malý dělicí kotouč PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ Ø kotouče 75 mm	563050 75
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC