

**Garant****Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953624 28
GTIN	4062406155629
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953624: 1 ks

GARANT Ráčna č. 632025 vel. 1/4: 1 ks

Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 100; 150: po 1 ks

Nástavec s rukojetí GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 633029 vel. 116: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	16
Hloubka	400 mm
Šířka	150 mm
Počet nástrojů	28
Hmotnost	1,025 kg
Šířka v G	6

Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×16
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 100 mm	632429 100
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953624	952001 953624
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631029 3,5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm

631029 5

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm

631029 13