



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Třída artiklu	250

### Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	117 mm
Počet břitů Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	60 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,05 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	16,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------