

Garant**Sada nástrčných klíčů 3/8 palce, Počet nástrojů: 13****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 953690 13 |
| GTIN | 4062406155681 |
| Třída artiklu | 91A |

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953690: 1 ks

Ráčna GARANT č. 635025 vel. 3/8: 1 ks

GARANT prodloužení č. 635429 vel. 125: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Technický popis

| | |
|-------------|----------|
| Hmotnost | 0,763 kg |
| Šířka | 200 mm |
| Hloubka v G | 8 |
| Šířka v G | 8 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Počet nástrojů | 13 |
| Hloubka | 200 mm |
| Provedení | s nástrčným klíčem |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm |
| Míra naplnění zásuvky v G | 8×8 |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 11 mm | 637125 11 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 12 mm | 637125 12 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 16 mm | 637125 16 |
| Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8 | 635025 3/8 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 19 mm | 637125 19 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 15 mm | 637125 15 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 14 mm | 637125 14 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 17 mm | 637125 17 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm | 635429 125 |
| Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953690 | 952001 953690 |
| 6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 18 mm | 637125 18 |
| Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8 | 636229 3/8 |
| | 637125 10 |

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 10 mm

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 13 mm

637125 13