

Garant**Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 37****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953828 37
GTIN	4062406155711
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953828: 1 ks
6hranná hlavice GARANT 1/4 palce č. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 ks
GARANT Ráčna přestavitelná 1/4 palce č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/4 palce č. 632429 vel. 50; 150: po 1 ks
Příčná rukojeť GARANT 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub GARANT 1/4 palce č. 633529 vel. 1/4: 1 ks
GARANT Ráčna přestavitelná 1/2 palce č. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/2 palce č. 641029 vel. 75; 250: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť 1/2 palce č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub GARANT 1/2 palce č. 641629 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice GARANT 1/2 palce č. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT 1/2 palce č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	20
Hmotnost	3,513 kg

Šířka	250 mm
Šířka v G	10
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	37
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642129 27
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642129 19
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642129 22
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642129 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642129 18

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953828	952001 953828
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642129 24
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642129 16
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642129 21
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642129 13
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6