



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/5Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Třída artiklu	250

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	32 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Ø $D_3$	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	120 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	57 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,74 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	23,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------