

Elektrikářská sada plně izolovaná, Počet nástrojů: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	954585 12
GTIN	2050002004351
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 č. 954585: 1 ks

Plochý elektrikářský šroubovák WERA č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks

Zkoušečka napětí č. 665050 vel. 3: 1 ks

Šroubovák WERA pro Phillips č. 668600 vel. 1; 2: po 1 ks

Kombinované kleště GARANT plně izolované č. 701710 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT rovné plně izolované č. 713310 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT plně izolované č. 725310 vel. 160: 1 ks

Odizolovací nůž č. 728010 vel. 8-28: 1 ks

Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks

Technický popis

Šířka	250 mm
Šířka v G	10
Hloubka v G	24
Počet kusů náradí	12
Hloubka	600 mm

Počet nástrojů	12
Provedení	se sadou nářadí
Hmotnost	1,614 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE Celková délka 180 mm	701710 180
Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713310 200
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954585	952001 954585
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668600 1
Odizolovací kleště Pro průřez vodiče 6 mm ²	728613 6
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668600 2
Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE Celková délka 160 mm	725310 160
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Jednopolová zkoušečka fází Šířka břitu 3 mm	665050 3
Odizolovací nůž s hákovou čepelí Pro Ø kabelů 8-28 mm	728010 8-28

