

Garant**Role Soft-Pad měkké, 100 mm × 24 m, Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557460 180
GTIN	4062406154509
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Role Soft-Pad obložená z jedné strany **normálním korundem (A)**. **Keramický povlak** pro delší životnost. Uskladněno v praktickém dávkovacím boxu s průhlednou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění.

Výhoda:

Čistě pěnový nosný materiál. Tím se docílí maximální flexibility a zamezí se vylamování zrna. Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla. **200 děrovaných archů** vždy 100×120×3 mm.

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokrě i suché broušení.

Technický popis

Zrnitost	180
Stupeň jemnosti	super jemný
Brusivo	Normální korund (A)

Zkratka brusiva	A
Šířka	100 mm
Výška	3 mm
Délka	120 mm
Atribut názvu produktu	100 mm × 24 m
Počet potažených ploch	1
Počet hub, archů	200
Druh produktu	Brusná houba

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		

