

**Garant****Sada brusných hub 24dílná velmi měkký, 120×98×13 mm, Zrnitost: 100**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	557480 100
GTIN	4062406155988
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

**Brusná houba s extra měkkou** vnitřní vrstvou. Skvěle se přizpůsobí se všem profilům. **S povlakem ze 2 stran.**

Korund (A) s **keramickým povlakem** pro **delší životnost.**

Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

### Výhoda:

- **Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.**
- **Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.**
- **Minimální sklon zanášet se, lze prát.**

### Použití:

Pro **jemné broušení nerovných a profilovaných ploch**, aniž by se musela měnit geometrie. Obroušení kovu, dřeva a plastů před nanášením barvy, podkladové broušení před lakováním.

## Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	100
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Šířka	98 mm

Výška	13 mm
Délka	120 mm
Atribut názvu produktu	120×98×13 mm
Počet potažených ploch	2
Počet hub, archů	24
Druh produktu	Brusná houba

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		