

Garant**Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 120×98×5 mm, Zrnitost: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557490 100
GTIN	4062406156015
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Soft-Pad se **strukturou pěnové hmoty** rozdělující tlak. Potahované korundem (A).

S povlakem ze 2 stran.

Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

- **Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.**
- **Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.**
- **Minimální sklon zanášet se, lze prát.**

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokrě i suché broušení.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	100
Brusivo	Normální korund (A)

Zkratka brusiva	A
Šířka	98 mm
Výška	5 mm
Délka	120 mm
Atribut názvu produktu	120×98×5 mm
Druh produktu	Brusná houba

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		