

Sada dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954730 4
GTIN	2050002004405
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954730: 1 ks

LED kapesní svítilna GARANT č. 081505 vel. 125: 1 ks

Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. R: 1 ks

Kapesní vodováha STABILA č. 467482 vel. 70: 1 ks

Univerzální nůž GARANT č. 845020: 1 ks

Technický popis

Hloubka	200 mm
Šířka v G	6
Počet kusů náradí	4
Počet nástrojů	4
Hloubka v G	8
Šířka	150 mm

Provedení	se sadou nářadí
Hmotnost	0,357 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×8
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Kapesní vodováha Pro Magnetic Délka 70 mm	467482 70
Permanentní popisovač Psací barva R	085130 R
LED kapesní svítlnas bateriemi Typ 130 mm	081505 130
Univerzální nůž s 2složkovou rukojetíse 3 čepelemi, 18 mm	845020
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954730	952001 954730
LED kapesní svítlnas bateriemi Typ 125 mm	081505 125