

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z:  
25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Třída artiklu	250

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	5
Délka vyložení $L_1$	60 mm
Ø $D_3$	18 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	140 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	1,05 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	16,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------