



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	79 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet břitů Z	2
Ø D_3	9 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,35 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	7,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------