


Garant**Sada kleští na elektroniku, Počet nástrojů: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954925 6
GTIN	4062406156121
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954925: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT pro elektroniku normální č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT špičaté č. 726250 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště GARANT pro elektroniku č. 727170 vel. 140: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3x3/1: 3 ks

Technický popis

Hloubka v G	10
Hloubka	250 mm
Počet nástrojů	6
Šířka	250 mm

Šířka v G	10
Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	0,455 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava Celková délka 125 mm	726250 125
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 954925	952001 954925