

Sada sekáčů, průbojníků a vyrážeců závlaček, Počet nástrojů: 10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954678 10
GTIN	2050002004382
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) nebo 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954678: 1 ks

Plochý sekáč č. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč č. 740600 vel. 200: 1 ks

Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks

Vyrázeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Technický popis

Šířka	250 mm
-------	--------

Hloubka v G	10
Počet nástrojů	10
Hloubka	250 mm
Šířka v G	10
Provedení	s kladivem
Hmotnost	1,344 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 2 mm	747000 2
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 4 mm	745500 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954678	952001 954678
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 5 mm	747000 5
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 4 mm	747000 4
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 6 mm	747000 6
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 3 mm	745500 3
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 8 mm	747000 8
Plochý sekáč Celková délka 200 mm	740500 200
Křížový sekáč Celková délka 200 mm	740600 200
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 3 mm	747000 3