

Garant
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 22

Údaje o objednávce

Artikové číslo	953701 22
GTIN	4062406157074
Třída artiklu	91A

Popis
Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953701: 1 ks

Nástrčná hlavice GARANT 6hranná č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 631729 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 632025 vel. 1/4: 1 ks

Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 150: 1 ks

Nástavec s rukojetí GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 633029 vel. 116: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	22
Hmotnost	0,624 kg
Hloubka v G	10
Hloubka	250 mm
Šířka v G	8
Šířka	200 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 3 mm	631729 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 5 mm	631729 5
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953701	952001 953701
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 4 mm	631729 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 6 mm	631729 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631029 3,5