

**Garant****Univerzální sada pro akumulátorový šroubovák, Počet nástrojů: 62****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955028 62
GTIN	2050002004559
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

**Vhodné pro:**

**Dílenský vozík** <strong>GARANT </strong>s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955028: 1 ks

61dílná sada bitů GARANT č. 676040: 1 ks

Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 2 ks

**Technický popis**

Počet nástrojů	62
Hloubka v G	16
Šířka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×16

Hloubka	400 mm
Šířka	500 mm
Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	200 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	50 mm
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	125 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Sada bitů 61 dílná	676040
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955028	952001 955028