

Garant**Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954515 3
GTIN	4062406157791
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954515: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště GARANT č. 701710 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713310 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 725310 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Počet kusů nářadí	3
Počet nástrojů	3
Hloubka	250 mm
Hloubka v G	10
Šířka	200 mm
Šířka v G	8

Provedení	s plně izolovaným VDE nástrojem
Hmotnost	0,884 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE Celková délka 160 mm	725310 160
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 954515	952001 954515
Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713310 200
Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE Celková délka 180 mm	701710 180