

**Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953704 20
GTIN	4062406157104
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953704: 1 ks

6hranná hlavice HOLEX č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 ks

Ráčna HOLEX přestavitelná č. 632090 vel. 1/4: 1 ks

Prodloužení HOLEX č. 632420 vel. 150: 1 ks

Nástavec s rukojetí HOLEX č. 632840 vel. 150: 1 ks

Příčná rukojeť HOLEX č. 633029 vel. 116: 1 ks

Technický popis

Hloubka	250 mm
Hmotnost	0,581 kg
Šířka	200 mm
Hloubka v G	10
Počet nástrojů	20
Šířka v G	8
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 6 mm	631720 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631020 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 5 mm	631720 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 3 mm	631720 3
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953704	952001 953704
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 4 mm	631720 4