



## Sada šroubováků, Počet nástrojů: 11



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	953438 11
GTIN	2050002011816
Třída artiklu	91A

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

#### Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953438: 1 ks

Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 ks

Šroubovák WERA pro šrouby Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

### Technický popis

Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	11
Šířka v G	8
Počet kusů nářadí	11
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Hmotnost	0,846 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

**Příslušenství**

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli  
Velikost křížové drážky 0

668260 0

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 4 mm

662200 4

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli  
Velikost křížové drážky 3

668260 3

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 6,5 mm

662200 6,5

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli  
Velikost křížové drážky 2

668260 2

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli  
Velikost křížové drážky 1

668260 1

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 2,5 mm

662200 2,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 5,5 mm

662200 5,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 3,5 mm

662200 3,5

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 3 mm

662200 3

Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu  
vloček s tvrzené pěny 953438

952001 953438

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka  
břitu b 8 mm

662200 8