

Sada pro jemnou mechaniku, Počet nástrojů: 14**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 954860 14 |
| GTIN | 2050002004474 |
| Třída artiklu | 91A |

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954860: 1 ks

Hodinářská lupa č. 490702 vel. 10: 1 ks

Plochý hodinářský šroubovák HOLEX č. 669005 vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 ks

Hodinářský šroubovák HOLEX pro Phillips č. 669015 vel. 0; 1: po 1 ks

Kleště pro jemné mechaniky č. 716100 vel. 125: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT na jemnou mechaniku č. 725390 vel. 110: 1 ks

Pinzeta špičatá HOLEX č. 727520 vel. N: 1 ks

Pinzeta tupá HOLEX č. 727550 vel. N: 1 ks

Pinzeta zalomená HOLEX č. 727600 vel. N: 1 ks

Technický popis

| | |
|----------------|--------|
| Šířka v G | 8 |
| Hloubka | 250 mm |
| Počet nástrojů | 14 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hloubka v G | 10 |
| Šířka | 200 mm |
| Provedení | se sadou náradí |
| Hmotnost | 0,354 kg |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm |
| Míra naplnění zásuvky v G | 8×10 |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |

Příslušenství

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 1,8 mm | 669005 1,8 |
| Hodinářský šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 0 | 669015 0 |
| Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 3,0 mm | 669005 3,0 |
| Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál N | 727520 N |
| Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar Celková délka 110 mm | 725390 110 |
| Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954860 | 952001 954860 |
| Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 3,5 mm | 669005 3,5 |
| Hodinářská lupa Tech-Line Zvětšení (x-násobně) 10 | 490702 10 |
| Hodinářský šroubovák pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1 | 669015 1 |
| Pinzeta tupá, špička široká 3 mm, 145 mm, typ 40 Materiál N | 727550 N |
| Pinzeta s úzkým vyhnutým hrotem, 150 mm, typ 22b Materiál N | 727600 N |
| Kleště pro jemnou mechaniku chromovanéploché-kulaté Celková délka 125 mm | 716100 125 |
| Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 2,3 mm | 669005 2,3 |
| Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 1,5 mm | 669005 1,5 |

Plochý hodinářský šroubovák Šířka břitu b 1 mm

669005 1