


Garant**Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953707 24
GTIN	4062406157128
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953707: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

6hranná vložka šroubováku GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 635025 vel. 3/8: 1 ks

GARANT prodloužení č. 635429 vel. 75; 125: po 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 635729 vel. 200: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks

Technický popis

Šířka v G	8
Hmotnost	1,318 kg
Hloubka	250 mm
Počet nástrojů	24
Hloubka v G	10
Šířka	200 mm
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 3 mm	637629 3
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 14 mm	637125 14
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635025 3/8
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 15 mm	637125 15
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 13 mm	637125 13
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 11 mm	637125 11
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 6 mm	637629 6
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 19 mm	637125 19
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 16 mm	637125 16
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 8 mm	637125 8

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 9 mm	637125 9
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 4 mm	637629 4
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 10 mm	637125 10
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 12 mm	637125 12
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 7 mm	637125 7
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 17 mm	637125 17
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 18 mm	637125 18
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 7 mm	637629 7
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953707	952001 953707
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 5 mm	637629 5
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 10 mm	637629 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 8 mm	637629 8