

**Garant****Momentový klíč 60 Nm, 3/8 palce v sadě, Počet nástrojů: 22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953961 22
GTIN	4062406157364
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953961: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks

Prodloužení GARANT č. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 ks

Momentový klíč GARANT s přepínací ráčnou č. 656050 vel. 60: 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Počet kusů náradí	22
Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Počet nástrojů	22
Hloubka	500 mm
Hmotnost	1,632 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 11 mm	637125 11
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 60 Nm	656050 60
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 19 mm	637125 19
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 6 mm	637629 6
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 16 mm	637125 16
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953961	952001 953961
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 3 mm	637629 3
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 5 mm	637629 5
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 13 mm	637125 13
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 15 mm	637125 15
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 18 mm	637125 18
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 14 mm	637125 14
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 9 mm	637125 9
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 8 mm	637629 8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 10 mm	637629 10

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 17 mm	637125 17
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 12 mm	637125 12
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 8 mm	637125 8
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 10 mm	637125 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 4 mm	637629 4