

Garant**Sada kleští, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 955230 4 |
| GTIN | 4062406158347 |
| Třída artiklu | 91A |

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955230: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

GARANT ploché kleště č. 713040 vel. 200: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hloubka | 176 mm |
| Počet kusů náradí | 4 |
| Šířka | 383 mm |
| Provedení | s kleštěmi |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm |
| Vhodné pro hloubku shadowboardu | 176 mm |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm | 700940 180 |
| Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm | 706000 250 |
| Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm | 724840 160 |
| Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm | 713040 200 |
| Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm | 706001 250 |
| Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 955230 | 952001 955230 |