




## Sada šroubováků, Počet nástrojů: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	953441 9
GTIN	2050002004252
Třída artiklu	91A

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

#### Vhodné pro:

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

#### Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953441: 1 ks

Plochý šroubovák WERA č. 660100 vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: po 1 ks

Šroubovák WERA pro šrouby Phillips č. 667700 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

### Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	9
Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Hmotnost	0,984 kg

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 2	667700 2
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	660100 10
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	660100 5,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	660100 3,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 3	667700 3
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 7 mm	660100 7
Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 1	667700 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 0	667700 0
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	660100 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953441	952001 953441