

Garant**Sada přesných kleští na pojistné kroužky vnitřní, Počet nástrojů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954217 8
GTIN	4062406157586
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954217: 1 ks

Přesné kleště na pojistné kroužky GARANT č. 719770 vel. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Počet nástrojů	8
Provedení	s kleštěmi

Hmotnost	1,491 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J21	719770 J21
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J11	719770 J11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J0	719770 J0
Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954217	952001 954217
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J01	719770 J01
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J3	719770 J3
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J2	719770 J2
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J1	719770 J1
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J31	719770 J31