



## Sada nástrojů pro 2 zásuvky, Typ: H1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	955061 H1
GTIN	4062406158460
Třída artiklu	91A

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

#### Vhodné pro:

**Dílenský vozík** <strong>GARANT</strong> s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

#### Rozsah dodávky:

Sada očkoplochých klíčů č. 952435 vel. 19: 1 ks

Sada šroubováků č. 953444 vel. 11: 1 ks

Sada kleští č. 954207 vel. 5: 1 ks

Sada nástrčných klíčů č. 953704 vel. 20: 1 ks

Sada úhlových 6hranných šroubováků č. 953147 vel. 17: 1 ks

Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

### Technický popis

Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	200 mm
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953444	952001 953444
Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 19	613960 19
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660701 10
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953147	952001 953147
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé Celková délka 200 mm	713200 200
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955110	952001 955110
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
Sada 6hranných úhlových klíčů niklované Počet klíčů 9	627225 9
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká 6hran 4 mm	631720 4
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká 6hran 6 mm	631720 6

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668401 3
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954207	952001 954207
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 300 mm	706151 300
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420402 0-25
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631020 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
Nástavec s rukojetí Multicraft 1/4 palce	632835
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	725250 160
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká 6hran 3 mm	631720 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem Rozsah měření 150 mm	412680 150
Permanentní popisovač Psací barva B	085130 B
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem	632300

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953704	952001 953704
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká 6hran 5 mm	631720 5
Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® s kulovou hlavou Počet šroubováků 8	624921 8
Ploché zaoblené kleště zalomené, lesklé Celková délka 200 mm	713600 200
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952435	952001 952435
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Plastový skládací metr Délka 1 m	466200 1
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 300 mm	706150 300