

HOLEX**Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953710 24
GTIN	4062406157159
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953710: 1 ks

6hranná hlavice HOLEX č. 637220 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks

Ráčna HOLEX přestavitelná č. 635090 vel. 3/8: 1 ks

Prodloužení HOLEX č. 635420 vel. 75; 125: po 1 ks

Příčná rukojeť HOLEX č. 635720 vel. 200: 1 ks

Kardanův kloub HOLEX č. 636220 vel. 3/8: 1 ks

Technický popis

Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Počet nástrojů	24
Hloubka v G	10
Hloubka	250 mm
Hmotnost	1,384 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 4 mm	637620 4
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 6 mm	637620 6
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 10 mm	637620 10
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 19 mm	637220 19
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 5 mm	637620 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 8 mm	637620 8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635420 125
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953710	952001 953710
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 13 mm	637220 13
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 9 mm	637220 9
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 15 mm	637220 15
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 12 mm	637220 12
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 7 mm	637220 7

Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 14 mm	637220 14
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 10 mm	637220 10
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635090 3/8
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 18 mm	637220 18
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 11 mm	637220 11
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 3 mm	637620 3
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 17 mm	637220 17
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637220 16
6hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 8 mm	637220 8