

**Garant****Momentový klíč 120 Nm, 1/2 palce v sadě, Počet nástrojů: 23****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 953966 23     |
| GTIN           | 4062406157395 |
| Třída artiklu  | 91A           |

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953966: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks

Momentový klíč GARANT s přepínací ráčnou č. 656050 vel. 120: 1 ks

**Technický popis**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Hloubka v G       | 20                  |
| Hloubka           | 500 mm              |
| Počet nástrojů    | 23                  |
| Šířka             | 200 mm              |
| Počet kusů náradí | 23                  |
| Šířka v G         | 8                   |
| Provedení         | s momentovým klíčem |
| Hmotnost          | 3,331 kg            |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm                 |
| Míra naplnění zásuvky v G             | 8x20                  |
| Upínací 4hran                         | 1/2 palec             |
| Druh produktu                         | Vložka z tvrzené pěny |

## Příslušenství

|  |               |
|--|---------------|
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm                                      | 643229 5      |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm                        | 642325 14     |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm                        | 642325 11     |
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm                                      | 643229 8      |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm                        | 642325 19     |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm                        | 642325 10     |
| Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm  | 641029 255    |
| Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 120 Nm              | 656050 120    |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm                        | 642325 17     |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm                        | 642325 15     |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm                        | 642325 16     |
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm                                      | 643229 6      |
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm                                     | 643229 10     |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm                        | 642325 13     |
| Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953966 | 952001 953966 |

|   |            |
|---|------------|
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm              | 643229 12  |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm | 642325 24  |
| Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm                  | 641029 75  |
| Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm                 | 641029 130 |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm | 642325 18  |
| 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm              | 643229 14  |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm | 642325 12  |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm | 642325 22  |
| 6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm | 642325 21  |