


**Garant****Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954537 5
GTIN	4062406157760
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954537: 1 ks  
Vanadiové kombinované kleště GARANT č. 701710 vel. 180: 1 ks  
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713310 vel. 200: 1 ks  
Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713710 vel. 200: 1 ks  
Stranové štípací kleště GARANT č. 725310 vel. 160: 1 ks  
Odizolovací kleště GARANT č. 728755 vel. 160: 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Počet kusů náradí	5
Šířka	200 mm
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	5
Šířka v G	8
Provedení	s plně izolovaným VDE nástrojem

Hmotnost	1,433 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713710 200
Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE Celková délka 160 mm	725310 160
Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE Celková délka 180 mm	701710 180
Odizolovací kleště chromované izolované dle VDE Celková délka 160 mm	728755 160
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954537	952001 954537
Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713310 200