

**HOLEX****Sada šroubováků, Počet nástrojů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953444 11
GTIN	4062406157005
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

**Vhodné pro:**

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953444: 1 ks

Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: po 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	11
Šířka	200 mm
Hmotnost	1,006 kg

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668401 3
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660701 10
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953444	952001 953444