

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná destička s 4 řeznými hranami. Konvexní provedení řezných hran vyměnitelné destičky zajišťuje měkký vstup řezné hrany do materiálu.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Technický popis

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOGU 030310 ER-GM
Rádus pro programování u $a_p \max$	1,6 mm
Rohový rádus	1 mm
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,2 - 1,9 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		