

Sada sekáčů, průbojníků a vyrážeců závlaček, Počet nástrojů: 11**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955240 11
GTIN	2050002004634
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955240: 1 ks

Plochý sekáč 200 mm č. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč 200 mm č. 740600 vel. 200: 1 ks

Průbojník č. 745500 vel. 3; 4: po 1 ks

Vyrázeč závlaček č. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks

Technický popis

Hloubka	176 mm
Počet kusů náradí	11
Šířka	383 mm
Provedení	s kladivem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu	176 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 6 mm	747000 6
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 8 mm	747000 8
Plochý sekáč Celková délka 200 mm	740500 200
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 4 mm	747000 4
Křížový sekáč Celková délka 200 mm	740600 200
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 5 mm	747000 5
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 4 mm	745500 4
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955240	952001 955240
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 2 mm	747000 2
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 3 mm	745500 3
Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný Ø hrotů D 3 mm	747000 3