


**Garant****Sada kleští, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954171 4
GTIN	4062406157425
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954171: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 160: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 160: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 140: 1 ks

**Technický popis**

Počet nástrojů	4
Šířka v G	8
Hloubka	250 mm
Hloubka v G	10
Šířka	200 mm

Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	0,839 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954171	952001 954171
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	700940 160
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 180 mm	706001 180
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 140 mm	724840 140
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 160 mm	713040 160