


Garant**Sada kleští, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954295 5
GTIN	4062406157654
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) nebo 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 × 500 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954295: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	5
Šířka v G	10
Šířka	250 mm

Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Hmotnost	1,553 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713040 200
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954295	952001 954295
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706000 250
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180
Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 200 mm	713440 200
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250