

**Garant****Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 37****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953741 37
GTIN	2050002004276
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

**Vhodné pro:**

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953741: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks

Zástrčná hlavice GARANT pro šrouby Torx® č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 ks

6hranný šroubovák GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 635025 vel. 3/8: 1 ks

GARANT prodloužení č. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 635729 vel. 200: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks

**Technický popis**

Šířka	200 mm
Hloubka	500 mm

Šířka v G	8
Hmotnost	2,211 kg
Hloubka v G	20
Počet nástrojů	37
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 6 mm	637629 6
6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive Rozměr klíče 19 mm	637125 19
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX20	637560 TX20
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 7 mm	637629 7
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX9	637560 TX9
6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive Rozměr klíče 21 mm	637125 21
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX15	637560 TX15
6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive Rozměr klíče 11 mm	637125 11
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953741	952001 953741
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635025 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 8 mm	637629 8

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 22 mm	637125 22
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 16 mm	637125 16
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 24 mm	637125 24
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 8 mm	637125 8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 3 mm	637629 3
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 13 mm	637125 13
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 10 mm	637125 10
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 12 mm	637125 12
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 4 mm	637629 4
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX30	637560 TX30
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 15 mm	637125 15
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 10 mm	637629 10
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX25	637560 TX25
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX45	637560 TX45
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 18 mm	637125 18
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 125 mm	635429 125
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 9 mm	637125 9
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX40	637560 TX40
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX27	637560 TX27

6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 14 mm	637125 14
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 5 mm	637629 5
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX10	637560 TX10
6hranná hlavice 3/8 palceSurface Drive Rozměr klíče 17 mm	637125 17