

**HOLEX****Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954539 5
GTIN	4062406157821
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954539: 1 ks  
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 701852 vel. 180: 1 ks  
Siko kleště HOLEX č. 705746 vel. 250: 1 ks  
Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713351 vel. 200: 1 ks  
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725351 vel. 160: 1 ks  
Odizolovávací kleště HOLEX č. 728761 vel. 160: 1 ks

**Technický popis**

Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	5
Počet kusů nářadí	5
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Provedení	s plně izolovaným VDE nástrojem

Hmotnost	1,513 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Odizolovací kleštěizolované dle VDE Celková délka 160 mm	728761 160
Ploché zaoblené kleště rovnéizolované dle VDE Celková délka 200 mm	713351 200
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954539	952001 954539
Siko kleštěopláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705746 250
Vanadiové kombinované kleštěizolované dle VDE Celková délka 180 mm	701852 180
Stranové štípací kleštěizolované dle VDE Celková délka 160 mm	725351 160