

Sada pro orýsování a řezání, Počet nástrojů: 8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954895 8
GTIN	2050002004511
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954895: 1 ks
Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. B: 1 ks
Příložený úhelník HOLEX č. 452600 vel. 300×175: 1 ks
Úhloměr HOLEX č. 453000 vel. 120×150: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla PB rovná č. 458760 vel. HM: 1 ks
Přesné ocelové měřítko HOLEX č. 461600 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Rámová pila na kov GARANT č. 580400: 1 ks
List pro ruční pilu GARANT č. 582500 (1 balení = 10 ks): 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	10
Šířka	250 mm
Počet nástrojů	8

Provedení	se sadou nářadí
Hmotnost	2,476 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Přesné ocelové měřítkonerez, matované Délka 300 mm	461600 300
Rámová pila na kovs bimetalovým listem GARANT 18– 32 zubů progresivní	580400
List pro ruční pily jednostrannýbimetal progresivní	582500
Permanentní popisovač Psací barva B	085130 B
Příložený úhelníkpřesnost 2 Délka ramen 300X175 mm	452600 300X175
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954895	952001 954895
Úhломěr s otevřeným stupňovým obloukem Stupň. oblouk Øxdélka ramene 120X150 mm	453000 120X150
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla s klipem a ochranným krytem Typ	458760