


**Garant****Sada kleští, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954201 5
GTIN	4062406157456
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

**Vhodné pro:**

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah dodávky:**

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954201: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

**Technický popis**

Šířka v G	8
Počet nástrojů	5
Šířka	200 mm

Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	1,522 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706000 250
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713040 200
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250
Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 954201	952001 954201
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 200 mm	713440 200