


Garant**Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955120 10
GTIN	4062406157951
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955120: 1 ks

Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	115 mm
Šířka	383 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu	115 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955120	952001 955120
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613600 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613600 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19