

Sada pro orýsování, vrtání, odjehlování, Počet nástrojů: 5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955255 5
GTIN	4062406158408
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955255: 1 ks
Sada spirálových vrtáků GARANT HSS č. 115120 vel. 1–13: 1 ks
Ruční odjehlovač otřepů 90° GARANT č. 150400 vel. 12,4: 1 ks
TK rýsovací jehla č. 458760 vel. HM: 1 ks
Dílenské pravítko GARANT č. 461170 vel. 300: 1 ks
Důlčík, speciální kvalita č. 748900 vel. 120/10: 1 ks

Technický popis

Šířka	383 mm
Hloubka	176 mm
Počet kusů nářadí	5
Provedení	se sadou nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu	176 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Ruční odjehlovač otřepů90° Vnější Ø 12,4 mm	150400 12,4
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/10 mm	748900 120/10
Dílenské pravítko se stupnicí na obou stranách Délka 300 mm	461170 300
Sada spirálových vrtáků HSS č. 114150 v kazetě Typ 1-13	115120 1-13
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955255	952001 955255
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla s klipem a ochranným krytem Typ	458760