

## Sada kleštvých klíčů, Počet nástrojů: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	954204 5
GTIN	2050002004306
Třída artiklu	91A

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

#### Vhodné pro:

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

#### Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954204: 1 ks

Univerzální upínací kleště HOLEX č. 708005 vel. 225: 1 ks

Upínací kleště s dlouhými čelistmi HOLEX č. 708401 vel. 175: 1 ks

Kleštvý klíč GARANT č. 813501 vel. 250: 1 ks

Stavitelný klíč HOLEX č. 814001 vel. 100; 200: po 1 ks

### Technický popis

Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Počet nástrojů	5
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm

Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	1,614 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Stavitelný klíč Celková délka 200 mm	814001 200
Upínací kleště s dlouhými čelistmi Celková délka 175 mm	708401 175
Stavitelný klíč Celková délka 100 mm	814001 100
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954204	952001 954204
Univerzální upínací kleště, oválné čelisti Celková délka 225 mm	708005 225
Klešťový klíč Celková délka 250 mm	813501 250
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti Celková délka 200 mm	813960 200
Upínací kleště s dlouhými čelistmi Celková délka 175 mm	708400 175