

**Garant****Sada očkových klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955125 8
GTIN	
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955125: 1 ks

Očkoplochý klíč s ráčnou GARANT č. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 ks

**Technický popis**

Šířka	383 mm
Hloubka	115 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu	115 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

**Příslušenství**

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955125	952001 955125
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 11 mm	614800 11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 16 mm	614800 16
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614800 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 12 mm	614800 12
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614800 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 9 mm	614800 9
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 8 mm	614800 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614800 10