

Garant**Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953747 30
GTIN	4062406157234
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953747: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Počet kusů nářadí	30

Počet nástrojů	30
Šířka v G	8
Hloubka v G	20
Šířka	200 mm
Hmotnost	3,891 kg
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642325 19
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642325 13
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642325 11
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642325 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
	642325 22

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642325 12
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642325 17
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642325 18
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953747	952001 953747
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642325 14
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642325 21
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642325 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642325 27
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642325 15
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642325 30
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642325 16
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642325 24
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642325 32
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhadzovačem Typ	640025

