

**Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953751 30
GTIN	4062406157265
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

**Vhodné pro:**

**Nové dílenské vozíky GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953751: 1 ks

12hranná hlavice HOLEX č. 642120 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 643220 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Ráčna HOLEX přestavitelná č. 640190 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení HOLEX č. 641020 vel. 75; 125; 250: po 1 ks

Příčná rukojeť HOLEX č. 641320 vel. 295: 1 ks

HOLEX Kardanův kloub č. 641620 vel. 1/2: 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	20
Hmotnost	4,046 kg

Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	30
Šířka v G	8
Šířka	200 mm
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Upínací 4hran	1/2 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642120 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642120 27
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhadzovačem Typ 1/2	640190 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642120 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642120 18
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642120 24
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642120 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642120 15
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642120 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642120 13
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643220 5

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953751	952001 953751
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641020 75
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642120 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642120 11
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642120 12
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642120 30
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643220 4
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem	640220
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642120 17
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642120 21
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642120 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642120 32
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10