



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 25/5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Třída artiklu	250

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
$\varnothing$ břitu $D_c$	25 mm
Upínací závit M	M12
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Celková délka $L_{celk.}$	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	16,3 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	1,05 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	48 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------