

**Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 39****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953833 39
GTIN	4062406158705
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953833: 1 ks
6hranná hlavice 1/4 palce HOLEX č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX 1/4 palce č. 631720 vel. 3; 4; 5: po 1 ks
HOLEX Ráčna přestavitelná 1/4 palce č. 632090 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení 1/4 palce HOLEX č. 632420 vel. 50; 150: po 1 ks
Nástavec s rukojetí HOLEX 1/4 palce č. 632840 vel. 150: 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub HOLEX 1/4 palce č. 633520 vel. 1/4: 1 ks
HOLEX Ráčna přestavitelná 1/2 palce č. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení HOLEX 1/2 palce č. 641020 vel. 125: 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX 1/2 palce č. 641320 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub HOLEX 1/2 palce č. 641620 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX 1/2 palce č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX 1/2 palce č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
---------	--------

Hmotnost	3,179 kg
Hloubka v G	20
Počet nástrojů	39
Šířka v G	10
Šířka	250 mm
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 4 mm	631720 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642120 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem	640220
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642120 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642120 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642120 22
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 5 mm	631720 5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642120 16

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642120 17
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 3 mm	631720 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642120 19
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953833	952001 953833
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632420 50
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642120 21
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642120 18
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642120 24
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2