

HOLEX**Digitální posuvné měřítko ABS + sada příslušenství, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412815 150
GTIN	4062406156497
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Sada se skládá z digitálního posuvného měřítka a sady příslušenství.

- **Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, není nutné nulování. Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S robustním kovovým pouzdem.**
- **Sada příslušenství pro digitální posuvné měřítko – umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.**

Rozsah dodávky:

1× digitální posuvné měřítko č. 412821 vel. 150.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

1× sada příslušenství č. 412747 vel. 3,5 **se skládá ze:**
2 párů nosičů pro měřící nástavce krátkého a dlouhého.
3 párů měřících nástavců s měřicími kotouči Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
2 párů měřících nástavců s měřícím kuželem Ø 9 mm, 60° a Ø 12 mm, 60°.
1 páru měřících nástavců s měřícím válečkem Ø 1,5×9 mm.
1× pružinové soustavy pro konstantní měřící sílu.
1× úhlový klíč.
1× měřící můstek na hloubky 75 mm.
Včetně stabilního plastového boxu.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Odečet	0,0005 palec
Délka měřicí čelisti	40 mm

Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Měřicí plocha	nejjemněji lapované
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Můstek pro měření hloubky	412710
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Sada příslušenství pro digitální posuvná měřítka Maximální tloušťka čelisti 3,5 mm	412747 3,5
Digitální posuvné měřítko ABS Rozsah měření 150 mm	412821 150
Šroub pro držák hloubkoměru	412236

