


**Sada kleští, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954075 4
GTIN	4062406158781
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954075: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706151 vel. 250: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 703000 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX zalomené č. 713600 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště HOLEX č. 725250 vel. 160: 1 ks

Míra naplnění zásuvky v G: 6×16

Šířka: 150 mm

Hloubka: 400 mm

Šířka v G: 6

Hloubka v G: 16

**Technický popis**

Počet nástrojů	4
Šířka	150 mm
Hloubka	400 mm
Hloubka v G	16
Šířka v G	6

Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	1,079 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Ploché zaoblené kleště zalomené, lesklé Celková délka 200 mm	713600 200
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954075	952001 954075
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706150 250
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	725250 160