


Garant**Sada kleští, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954183 4
GTIN	4062406158811
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954183: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

GARANT ploché kleště č. 713040 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	16
Šířka v G	8
Hloubka	400 mm
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	4
Provedení	s kleštěmi
Hmotnost	1,268 kg

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713040 200
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706000 250
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 954183	952001 954183